

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis mLevel su šviesia Eterlux danga, Ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920004 2000
GTIN	4062406119447
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis mLevel**, atitinkanti Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

**Spalva:**

**Apatinė dalis** pilkos spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojama**.

**Pakėlimo kolona** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojama**.

**Šoninė ir galinė sienelės** šviesiai pilkos, RAL 7035, **dažytos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio gylis	700 mm
Modelis	mLevel
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne
Svoris	80 kg
Tolygus aukščio reguliavimas	ne

Darbastalio ilgis	2000 mm
Dangos storis	2,7 mm
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Stalviršio medžiaga	Eterlux
Plotis	2000 mm
Gylis	800 mm
Darbastalio paviršius	Danga atspari brėžiams ir karščiui
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm
Darbastalio storis	40 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
PC laikiklis Tipas M	928753 M
Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962

Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4	927315 400/4
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3