

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel+ su tamsiai pilka Eluplan plokšte, ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920022 1000
GTIN	4062406119515
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Darbo vietos modulis eLevel+ – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas darbastalio aukštis.

Spalva:

Apatinė dalis pilkos spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojama.**

Pakėlimo kolona iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojama.**

Šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos, RAL 7035, **dažytos milteliniu būdu, konfigūruojamos.**

Pastaba:

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Darbastalio gylis	700 mm

Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Modelis	eLevel+
Gylis	800 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Aukščio reguliavimo principas	tik stalviršis
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Dangos storis	2 mm
Aukštis su galine sienele	1000 mm
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Darbastalio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Svoris	78 kg
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio storis	40 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Tarpinė plokštelė Workstation moduliui Tinka darbo vietos modulio gyliui 800 mm	920350 800
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
PC laikiklis Tipas M	928753 M
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4
	927315 400/4

Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm /
skaičius 400/4
