

Garant GRIDLINE

Kampinis modulis su Eterlux plokšte, šviesia, Darbastalio ilgis: 1000 mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 920104 1000 |
| GTIN | 4062406119607 |
| Produktų klasė | 91P |

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Paprastas modelis su kampiutu viršumi iš lakštinio plieno, reguliuojamo aukščio atramine koja, keliamoji galia **150 kg**. Rankinis aukščio reguliavimas lengvai keičiamas.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta mLevel.

Spalva:

Apatinė dalis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), **šoninė ir galinė sienelės** šviesiai pilkos RAL 7035, **dengtos milteliais**.

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki: 700 - 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 800 mm

Darbastalio ilgis: 1000 mm

Darbastalio gylis: 1000 mm

Darbastalio storis: 40 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Darbastalio gylis | 1000 mm |
| Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga |
| Darbastalio ilgis | 1000 mm |
| Darbastalio paviršiaus spalva | šviesiai pilka |
| Svoris | 32 kg |
| Dangos storis | 2,7 mm |
| Baigiasi ties plokšte, kurios gylis | 800 mm |
| Plotis | 1000 mm |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | ne |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 700 - 1000 mm |
| Darbastalio storis | 40 mm |
| Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija |
| Tolygus aukščio reguliavimas | ne |
| Serija | Workstation |
| Gylis | 800 mm |
| Darbastalio paviršius | Danga labai atspari brėžiams ir karščiui |
| Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 700-1000 mm |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 150 kg |
| Aukščio reguliavimo elementas | mechaninis |
| Plokštelės storis | 40 mm |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Kampinė darbo vieta |

