

Garant GRIDLINE

Kanban rėmas, skirtas mLevel ir eLevel+, Gylis: 400mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920201 400
GTIN	4062406119645
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Konstrukcija iš tvirto plieninio vamzdžio. Srieginės įvorės **kas 100 mm** lentynoms Nr. 920211 pakabinti.

Paskirtis:

Pastovus žaliavos padavimas darbo vietoje. Automatiniam pakrautų sandėliavimo dėžių perstūmimui.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta, dydžiai 1000 ir 1500.

Darbo vietos modulis mLevel Nr. 920002, 920004, 920006 ir eLevel+ Nr. 920022, 920024, 920026.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Gylis	400 mm
Aukštis nuo darbatalio	920 mm
Leistinoji apkrova	250 kg
Svoris	20 kg

maksimalus galimas lentynų skaičius	6 × Nr. 920211
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kanban pagrindo modelis