

## ALLURIS

**Kontrolinis stovas FMT-220 su smagračiu, Tipas: 1000-600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Produktų klasė	47F

**Aprašymas****Modelis:**

- Tvirta, iki 2500N atlaikanti aliuminio/aukštos kokybės plieno konstrukcija su papildomomis kreipiamosiomis.
- Puikus kreipimas atliekant slėgio ir traukos jėgų matavimus dėl papildomo linijinio vieneto.
- Tikslus padėties nustatymas dėl reguliuojamo aukščio suklio pastūmos pavaros su ratuku.
- Prie stalviršio galima pritvirtinti užspaudimo priemonės arba plokštes su grioveliais.
- Lanksti montavimo plokštė skaitmeniniams dinamometrams.
- Šoninį smagratį galima pakeisti variklio vienetu.

**Paskirtis:**

Paprastai, nuo greičio nepriklausomai medžiagos, detalės ar komponento patikrai kokybės užtikrinimo ar gamybos srityje.

**Tiekimo sudėtis:**

Vertikalus kontrolinis stovas su smagračiu, dinamometrų tvirtinimo elementais ir instrukcija (dinamometrą reikia užsakyti atskirai).

**Priedai pasirinktinai:**

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 478980 – 478987. Variklio parinktį galima keisti. T formos griovelių plokštės su 4 T formos spraustukais FMT-937 reikia teirautis.

## Techninis aprašymas

Aukštis	960 mm
Plotis	200 mm
Ilgis	280 mm
Jungties užspaudimo įrankis	M6
Patikros patalpos gylis	120 mm
Pastūma (maksimali eiga)	120 mm
Patikros patalpos aukštis	600 mm
Matavimo ribos	1000 N
Pastūma (per pasukimą)	1 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kontrolinis stendas

## Priedai

FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 1000 N	478983 1000
FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo ribos 1000 N	478985 1000
FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija) Matavimo ribos 100 N	478980 100
FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo ribos 5 N	478985 5
FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo diapazonas 50 N	478987 50
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 100 N	478983 100
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 50 N	478983 50
	478987 5

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo diapazonas 5 N

FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras  
Matavimo ribos 500 N

478983 500

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo ribos 50 N

478985 50

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo ribos 500 N

478985 500

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo diapazonas 1000 N

478987 1000

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo diapazonas 500 N

478987 500

FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija)  
Matavimo ribos 500 N

478980 500

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo ribos 100 N

478985 100

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)  
Matavimo diapazonas 100 N

478987 100