

Garant GRIDLINE

Kanban rėmas, skirtas eLevel (e lygis), Gylis: 400mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920202 400
GTIN	4062406119652
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Konstrukcija iš tvirto plieninio vamzdžio. Srieginės įvorės **kas 100 mm** lentynoms Nr. 920211 pakabinti.

Elektriniu būdu tolygiai reguliuojamas aukštis, kad prisitaikytų prie darbo vietos modulio eLevel. Jo kėlimo mechanizmas prijungtas prie Workstation modulio valdymo panelės.

Paskirtis:

Pastovus žaliavos padavimas darbo vietoje. Automatiniam pakrautų sandėliavimo dėžių perstūmimui.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta, dydžiai 1000 ir 1500.

Darbo vietos modulis eLevel Nr. 920012, 920014, 920016.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

yra priedas, kurį galima užsakyti tik kartu su naujai užsakomu darbo vietos moduliu eLevel Nr. 920012, 920014 ir Nr. 920016 dyd. 1000 ir 1500.

Techninis aprašymas

Gylis	400 mm
maksimalus galimas lentynų skaičius	6 × Nr. 920211
Svoris	66,6 kg
Aukštis nuo darbatalio	700 - 1000 mm
Leistinoji apkrova	250 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kanban pagrindo modelis