

## ALLURIS

**Kontrolinis stovas FMT-220 su smagračiu, Tipas: 1000-250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478996 1000-250
GTIN	4260244680956
Produktų klasė	47F

**Aprašymas****Modelis:**

- **Tvirta, iki 2500N atlaikanti aliuminio/aukštos kokybės plieno konstrukcija su papildomomis kreipiamosiomis.**
- **Puikus kreipimas atliekant slėgio ir traukos jėgų matavimus dėl papildomo linijinio vieneto.**
- **Tikslus padėties nustatymas dėl reguliuojamo aukščio suklio pastūmos pavaros su ratuku.**
- **Prie stalviršio galima pritvirtinti užspaudimo priemonės arba plokštes su grioveliais.**
- **Lanksti montavimo plokštė skaitmeniniams dinamometrams.**
- **Šoninį smagratį galima pakeisti variklio vienetu.**

**Paskirtis:**

Paprastai, nuo greičio nepriklausomai medžiagos, detalės ar komponento patikrai kokybės užtikrinimo ar gamybos srityje.

**Tiekimo sudėtis:**

Vertikalus kontrolinis stovas su smagračiu, dinamometrų tvirtinimo elementais ir instrukcija (dinamometrą reikia užsakyti atskirai).

**Priedai pasirinktinai:**

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 478980 – 478987. Variklio parinktį galima keisti. T formos griovelių plokštės su 4 T formos spraustukais FMT-937 reikia teirautis.

## Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Ilgis	280 mm
Aukštis	560 mm
Patikros patalpos aukštis	250 mm
Pastūma (maksimali eiga)	120 mm
Matavimo ribos	1000 N
Patikros patalpos gylis	120 mm
Jungties užspaudimo įrankis	M6
Pastūma (per pasukimą)	1 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kontrolinis stendas

## Priedai

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo diapazonas 5 N	478987 5
FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo diapazonas 500 N	478987 500
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 1000 N	478983 1000
FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija) Matavimo ribos 100 N	478980 100
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 50 N	478983 50
FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo diapazonas 50 N	478987 50
FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo ribos 500 N	478985 500
	478987 1000

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)

Matavimo diapazonas 1000 N

FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija)

Matavimo ribos 500 N

478980 500

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)

Matavimo ribos 50 N

478985 50

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)

Matavimo diapazonas 100 N

478987 100

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)

Matavimo ribos 5 N

478985 5

FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras

Matavimo ribos 100 N

478983 100

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)

Matavimo ribos 100 N

478985 100

FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras

Matavimo ribos 500 N

478983 500

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)

Matavimo ribos 1000 N

478985 1000