

Garant GRIDLINE

Lentyna 810 mm gylio, Tinka modeliui: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920211 1000
GTIN	4062406119669
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Iš tvirto lakštinio plieno. Reguluojama kas 50 mm, galima palenkti iki 40°.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Svoris	7 kg
Montavimo aukštis	100 mm
Nuolydžio kampas	40 laipsniai
tinka modeliui	1000 mm
Gylis	810 mm
Plotis	920 mm
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	50 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna

Priedai

Juostų su ritinėliais pora Tipas 1

920212 1