

ALLURIS

Kontrolinis stovas FMT-220 su smagračiu, Tipas: 2500-600**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478996 2500-600
GTIN	4260244680987
Produktų klasė	47F

Aprašymas**Modelis:**

- Tvirta, iki 2500N atlaikanti aliuminio/aukštos kokybės plieno konstrukcija su papildomomis kreipiamosiomis.
- Puikus kreipimas atliekant slėgio ir traukos jėgų matavimus dėl papildomo linijinio vieneto.
- Tikslus padėties nustatymas dėl reguliuojamo aukščio suklio pastūmos pavaros su ratuku.
- Prie stalviršio galima pritvirtinti užspaudimo priemonės arba plokštes su grioveliais.
- Lanksti montavimo plokštė skaitmeniniams dinamometrams.
- Šoninį smagratį galima pakeisti variklio vienetu.

Paskirtis:

Paprastai, nuo greičio nepriklausomai medžiagos, detalės ar komponento patikrai kokybės užtikrinimo ar gamybos srityje.

Tiekimo sudėtis:

Vertikalus kontrolinis stovas su smagračiu, dinamometrų tvirtinimo elementais ir instrukcija (dinamometrą reikia užsakyti atskirai).

Priedai pasirinktinai:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 478980 – 478987. Variklio parinktį galima keisti. T formos griovelių plokštės su 4 T formos spraustukais FMT-937 reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Aukštis	960 mm
Ilgis	280 mm
Matavimo ribos	2500 N
Jungties užspaudimo įrankis	M6
Patikros patalpos gylis	120 mm
Patikros patalpos aukštis	600 mm
Pastūma (per pasukimą)	1 mm
Pastūma (maksimali eiga)	120 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kontrolinis stendas

Priedai

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo diapazonas 50 N	478987 50
FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo ribos 1000 N	478985 1000
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 500 N	478983 500
FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) Matavimo diapazonas 5 N	478987 5
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 50 N	478983 50
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 100 N	478983 100
FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras Matavimo ribos 2500 N	478983 2500
	478987 1000

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo diapazonas 1000 N

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo diapazonas 2500 N

478987 2500

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo ribos 100 N

478985 100

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo ribos 2500 N

478985 2500

FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija)
Matavimo ribos 500 N

478980 500

FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras
Matavimo ribos 1000 N

478983 1000

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo ribos 50 N

478985 50

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo diapazonas 100 N

478987 100

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo ribos 5 N

478985 5

FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija)
Matavimo ribos 100 N

478980 100

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo ribos 500 N

478985 500

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB)
Matavimo diapazonas 500 N

478987 500