

Garant GRIDLINE

**Lentyna 810 mm gylio, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920211 1500
GTIN	4062406119676
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Iš tvirto lakštinio plieno. Reguluojama kas 50 mm, galima palenkti iki 40°.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Nuolydžio kampas	40 laipsniai
Plotis	1420 mm
Montavimo aukštis	100 mm
Gylis	810 mm
tinka modeliui	1500 mm
Svoris	11 kg
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	50 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna

## Priedai

Juostų su ritinėliais pora Tipas 1

920212 1