

HOLEX**Mažoji freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM,
Tipas: G0313****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546910 G0313
GTIN	4045197724304
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX – frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos su koto -Ø 3 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	G0313
Bendras ilgis	38 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	3 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	elipsinė
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	14 mm
Serija	Dantų forma Z7

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		