

**Šalmas EuroGuard, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097802 WHITE
GTIN	4017765057442
Produktų klasė	09K

Aprašymas**Modelis:**

Lengvas apsauginis šalmas iš High Density polietileno su **patikima šonine apsauga** dėl dvigubos vidinės sienelės. Tinka naudoti lauke ir esant **žemai temperatūrai iki -20 °C**. **Galinis paviršius** tinkamas spaudai 5 x 5 cm. Su **reguliuojamu šoniniu vėdinimu**.

- **6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **Ekologiškos odos prakaitą sugerianti juostelė**
- **Tiesios formos su krašteliu nuo lietaus**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Statybos, aukštuminiai ir požeminiai statybos darbai.

Standartas:

DIN EN 397

Tinka:

Apsauginės ausinės Nr. 097753; 097756.

Šalmo pagrindo medžiaga: HDPE

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 61 cm

Svoris: 340 g

Techninis aprašymas

Spalva	WHITE
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
atsparumas šalčiui	Iki -20 °C
Svoris	340 g
dydis	53 - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 1	097753 1
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 2	097753 2
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 3	097753 3
Apsauginės ausinės Tipas HELMET	097795 HELMET