

**Garant****Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126, D, Galvos Ø: 2,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552500 2,4

GTIN

4045197724465

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

**Paskirtis:**

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK**.

**Rekomenduojamas apskritiminis greitis:** Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

**Pastaba:**

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes nuo Nr. 529150.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø

2,4 mm

Forma

cilindrinė

Bendras ilgis

40 mm

Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	4 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka	15-20 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		