



## Šalmas Baumeister 80, Spalva: BLUE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	097803 BLUE
GTIN	4017765037871
Produktų klasė	09K

### Aprašymas

#### Modelis:

Klasikinis apsauginis šalmas iš didelio tankio polietileno su **dideliu apsauginiu paviršiumi**. Puikiai tinka naudoti esant iki -20 °C šalčiui. Su **reguliuojamu šoniniu vėdinimu**.

- **4 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **16 mm dviejų tvirtinimo lizdų laikiklis**
- **Ekologiškos odos prakaitą sugerianti juostelė**
- **Prailginta kaklo dalis su krašteliu nuo lietaus**
- **Be užsukamo uždarymo**

#### Paskirtis:

Statybos, aukštuminiai ir požeminiai statybos darbai.

#### Standartas:

DIN EN 397

Šalmo pagrindo medžiaga: HDPE

dydis: 53 - 61 cm

Svoris: 365 g

### Techninis aprašymas

Svoris	365 g
Spalva	BLUE
atsparumas šalčiui	Iki -20 °C

dydis	53 - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Produkto rūšis	Šalmas