

Garant**CBN šlifavimo akmenukas galvanizuotas B126, CBN, Galvos Ø: 1,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552550 1,4
GTIN	4045197724472
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **CBN danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Visiems grūdintiems, atkaitintiems ir stipriai legiruotiems plienams.

Rekomenduojamas apskritiminis greitis: CBN sausas 15-25 m/s, CBN drėgnas 20-40 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galštuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

Techninis aprašymas

Forma	cilindrinė
Galvos Ø	1,4 mm
Bendras ilgis	40 mm
Koto Ø	3 mm

Galvutės ilgis	4 mm
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-30 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	20-30 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	20-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-30 m/s	H
INOX	tinka	20-30 m/s	
Ti	tinka	20-30 m/s	
Ketus (G)	tinka	20-30 m/s	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		