

Garant**Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D91, D, Akmenuko Ø: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552595 2
GTIN	4045197724502
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Precižiškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK**.

Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8–18 m/s, deimantas drėgnas 15–25 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	2 mm
Forma	rutuliu
Bendras ilgis	45 mm

Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	2 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka	15-20 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		