

Mahr

Nešiojamas indikatorius, Tipas: 1200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434707 1200
GTIN	4059192054687
Produktų klasė	43A

Aprašas

Aprašymas:

Kompaktiškas korpusas su didelės raiškos, kontrastingu TFT spalvotu ekranu. Jungtis 1 indukciniam liestukui. Ekranas laipsniškai palenkiamas optimaliam matymui. Keičiama matavimo kryptis. Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo.

Funkcija:

- **Dinaminiai matavimai: Maks, Min, Maks-Min.**
- **Centravimas ties viduriu pagal tolerancijos ribas.**
- **Meniu užraktas slaptažodžiu.**

Paskirtis:

Kaip indukcinio liestuko, tinkamo Mahr prietaisams, ekranas paprastoms matavimo užduotims (+A, -A). Idealiai tinka stacionariam ir mobiliam naudojimui dirbtuvėse arba gamybos sektoriuje.

Tiekimo sudėtis:

Su naudojimo instrukcija, kištukinio maitinimo lizdu (115–230 V, 50–60 Hz).

Priedai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498938.

Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Sąsaja: USB sąsaja

Sąsaja: RS232C sąsaja

Sąsaja: Digimatic sąsaja

Matavimo ribos (diapazonas): nuo ± 3 iki $\pm 5000 \mu\text{m}$

Reguliuojama skalė: 0,2/1/2/10/20/100/200/500 µm

maksimali padalos vertė: 0,1 µm

Ilgis: 150 mm

Plotis: 130 mm

Aukštis: 170 mm

Techninis aprašymas

Ilgis	150 mm
Plotis	130 mm
maksimali padalos vertė	0,1 µm
Aukštis	170 mm
Svoris	1 kg
Reguliuojama skalė	0,2/1/2/10/20/100/200/500 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	nuo ±3 iki ±5000 µm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Produkto rūšis	Matavimo verčių ekranas

Priedai

Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas Tipas 1300TA	434750 1300TA
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas Tipas 1300MA	434750 1300MA
Skaitmeninis linijinių matavimų liestukas, radialinis USB Tipas GT62	434797 GT62
Prijungimo laidas Tipas D2	498938 D2
Prijungimo laidas Tipas USB2	498938 USB2
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas Tipas 2004M	434760 2004M

Prijungimo laidas Tipas R2	498938 R2
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas Tipas 2004T	434760 2004T
Skaitmeninis linijinių matavimų liestukas, ašinis USB Tipas GT61	434795 GT61