



Tiesinis šlifukoelis, Tipas: 722324



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077261 722324
GTIN	4014586880594
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Rankinis tiesinis šlifukoelis.
- Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
- Našus variklis su didele sukimo jėga.
- Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
- Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.

Universalus tiesinis šlifukoelis darbui sunkiai prieinamose vietose. Dėl plono kakliuko galima šlifuoti iš vidaus.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvore Ø 6 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

Pastaba:

Tiesiniai šlifukoeliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių Ø iki 12 mm.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GSZ4-280EL
Laido ilgis	4 m
Naudojama galia	350 W
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²

Svoris	1,5 kg
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	13000 - 28000 min ⁻¹
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

Priedai

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

077268 6