



Tiesinis šlifukoelis, Tipas: 722317



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077261 722317
GTIN	4014586879437
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Rankinis tiesinis šlifukoelis.
- Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
- Našus variklis su didele sukimo jėga.
- Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
- Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.

Galingas, patogus tiesinis šlifukoelis su **trumpu suklio stabdžiu**. Tinka ir pusiau stacionariam naudojimui.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvare Ø 6 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

Pastaba:

Tiesiniai šlifukoeliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių Ø iki 12 mm.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GSZ8-280PE
Laido ilgis	4 m
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Svoris	1,4 kg
Naudojama galia	750 W

elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	8500 - 28000 min ⁻¹
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

Priedai

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

077268 6