

## Įrankių dėžė iš lakštinio plieno „Extra“, Tipas: 5/530



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Produktų klasė	66K

### Aprašymas

#### Modelis:

Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu.

**Ypač tvirtas modelis**, iš dalies iš **0,9 mm plieninės skardos**.

#### Spalva:

Dėžės milteliniu būdu dažytos oranžine, o rankenos – antracito pilka spalva.

Išorinis ilgis: 530 mm

Išorinis plotis: 200 mm

Išorinis aukštis: 200 mm

Modelis: 5-dalių

Svoris: 6,3 kg

### Techninis aprašymas

Svoris	6,3 kg
Išorinis plotis	200 mm
Išorinis ilgis	530 mm
Modelis	5-dalių
Išorinis aukštis	200 mm
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

**Priedai**

Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN pakabinama spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Cilindrinų spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Cilindrinė spyna, standartinė su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Precizinė cilindrinė spynasu vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50
Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50