

Montuotojo lagaminas iš plieninės skardos, Tipas: 690



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693470 690
GTIN	2050001777683
Produktų klasė	66K

Aprašymas

Modelis:

1 mm storio plieninė skarda su įspaustais grioveliais. 2 rankenos ir dangtelio fiksatoriumi. Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau).

Spalva:

RAL 7001 sidabro pilkumo **dažytas miltelinu būdu.**

Išorinis ilgis: 690 mm

Išorinis plotis: 360 mm

Išorinis aukštis: 310 mm

Darbinis / įdėklo ilgis: 660 mm

Darbinis / įdėklo plotis: 170 mm

Naudojamasis aukštis: 50 mm

Techninis aprašymas

Darbinis / įdėklo ilgis	660 mm
Išorinis plotis	360 mm
Išorinis ilgis	690 mm
Svoris	16 kg
Darbinis / įdėklo plotis	170 mm

Išorinis aukštis	310 mm
Naudojamasis aukštis	50 mm
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

Priedai

Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Cilindrinė spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Precizinė cilindrinė spynasu vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN pakabinama spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Cilindrinė spyna, standartinė su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50