



Tiesinis šlifukoelis, Tipas: 722320



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077261 722320
GTIN	4014586879451
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Rankinis tiesinis šlifukoelis.
- Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
- Našus variklis su didele sukimo jėga.
- Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijančiąjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
- Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.
- Tvirtas tiesinis šlifukoelis, sumažintas sūkių skaičius.
- Taip pat tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.
- POWERtronik su sūkių skaičiaus stabilizatoriumi ir apsauga nuo perkrovų.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvare Ø 6 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

Pastaba:

Tiesiniai šlifukoeliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių Ø iki 12 mm.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Gamintojo pavadinimas	GSZ8-90PEL
Laido ilgis	4 m

Svoris	1,8 kg
Naudojama galia	710 W
Sūkių skaičiaus diapazonas	2500 - 9000 min ⁻¹
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

Priedai

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

077268 6