

Įrankių dėžė iš lakštinio plieno, Tipas: 3/430



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 693460 3/430 |
| GTIN | 2050001021731 |
| Produktų klasė | 66K |

Aprašymas

Modelis:

Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu. Iš 0,6 mm plieninės skardos.

Spalva:

Dėžė iš visų pusių dažyta mėlynai milteliniu būdu.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Svoris | 3,3 kg |
| Išorinis plotis | 200 mm |
| Išorinis ilgis | 430 mm |
| Modelis | 3 vnt. |
| Išorinis aukštis | 150 mm |
| Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |

Priedai

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cilindrinų spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su 4 raktais Korpuso Ø 40 mm | 085865 40 |
| Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm | 085866 40 |
| Cilindrinė spynas keliais raktais Korpuso Ø 50 mm | 085880 50 |
| Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm | 085832 50 |
| Cilindrinė spynas keliais raktais Korpuso Ø 50 mm | 085890 50 |
| Precizinė cilindrinė spynas vienu raktu Korpuso Ø 50 mm | 085870 50 |
| Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm | 085876 40 |
| Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm | 085885 40 |
| Cilindrinė spyna, standartinė su 2 raktais Korpuso Ø 50 mm | 085860 50 |
| Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu keliais raktais Korpuso Ø 40 mm | 085882 40 |
| Precizinė cilindrinė spynas 2 raktais Korpuso Ø 50 mm | 085850 50 |
| Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm | 085875 40 |
| ALUTITAN pakabinama spynas skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm | 085868 50 |
| Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm | 085830 40 |
| Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm | 085831 50 |
| Precizinė cilindrinė spynas 2 raktais Korpuso Ø 40 mm | 085855 40 |