



## Tiesinis šlifukoelis, Tipas: 722322



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077261 722322
GTIN	4014586880501
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankinis tiesinis šlifukoelis.
- Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
- Našus variklis su didele sukimo jėga.
- Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
- Tinka šlifavimo diskams ir kietmetaliu frezoms.

FEIN **ErgoGrip** užtikrina efektyvų darbą, nes rankena yra ergonomiškos formos.

Universalus tiesinis šlifukoelis darbui sunkiai prieinamose vietose. Dėl plono kakliuko galima šlifuoti iš vidaus.

Galingas, patogus tiesinis šlifukoelis su **trumpu suklio stabdžiu**. Tinka ir pusiau stacionariam naudojimui.

- Ypač galingas FEIN ErgoGrip tiesinis šlifukoelis.
- Didelis panardinimo gylis, guolio ilgis: 173 mm.
- POWERtronik su sūkių skaičiaus stabilizatoriumi ir apsauga nuo perkrovų.
- Su ilgu suklio kakliuku.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvare Ø 8 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

#### Pastaba:

Tiesiniai šlifukoeliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių Ø iki 12 mm.

### Techninis aprašymas

Svoris	2,1 kg
--------	--------

maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Naudojama galia	1010 W
Laido ilgis	4 m
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Gamintojo pavadinimas	GSZ11-320PERL
Sūkių skaičiaus diapazonas	9500 - 32500 min <sup>-1</sup>
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	8 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

## Priedai

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 8 mm

077268 8