

## Įrankių dėžė iš lakštinio plieno, Tipas: 5/430



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	693460 5/430
GTIN	2050001021748
Produktų klasė	66K

### Aprašymas

**Modelis:**

Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu. Iš 0,6 mm plieninės skardos.

**Spalva:**

Dėžė iš visų pusių dažyta mėlynai milteliniu būdu.

### Techninis aprašymas

Išorinis ilgis	430 mm
Svoris	4,3 kg
Išorinis aukštis	200 mm
Modelis	5 vnt.
Išorinis plotis	200 mm
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

**Priedai**

Precizinė cilindrinė spynasu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Cilindrinė spynasu keliais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Cilindrinių spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su 4 raktais Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
ALUTITAN pakabinama spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Precizinė cilindrinė spynasu vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50
Cilindrinė spyna, standartinė su 2 raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu keliais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Precizinė cilindrinė spynasu 2 raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spynasu keliais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50