



Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: M12CCS44



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Galingas FUEL™ akumuliatorinis diskinis pjūklas su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.

- Kompaktiška, ergonomiška konstrukcija su užapvalinta rankenėle.
- Integruotas nusiurbimo antgalis siurbimo sistemoms prijungti.
- Giliems ir įstrižiams pjūviams iki 50°.
- Tvirtas apsauginis gaubtas iš magnio, pakeliamas gaubtas ir pagrindo plokštė.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, šešiabriauniu raktu, 18 dantų HM pjovimo disku, lygiagrečiu ribotuvu ir transportavimo lagaminu (HD-Box).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839. Tinkamus pjovimo diskus rasite Nr. 078212 dyd. 18.

Techninis aprašymas

Pjovimo disko Ø	140 mm
maksimalus sūkių skaičius	3600 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

Maksimalus pjūvio gylis 90°	44 mm
Pjūklo kiaurymės Ø	20 mm
Svoris	2,7 kg
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Gamintojo pavadinimas	M12CCS44-402C
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Modelis	Rankinis diskinis pjūklas
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas MB12	073815 MB12
HM pjūklelis Tipas 18	078212 18