



Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 29 vnt., Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	634120 S
GTIN	4013288173928
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M10.

Phillips ir Pozidriv varžtams su sriegiu M2 – M6 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M3,5 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Su perjungiamo terškė Nr. 635295.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt.

dyd. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-briauniai antgaliai: 5 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

ANTGALIAI Phillips varžtams: 3 vnt. Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv BITS: 2 vnt. Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai 5/16 Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 675340 dyd. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 200 mm

Ilgintuvas Wobble: 1 vnt. 76 mm

Jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 3/8 colio kvadratas – 1/4 colio šešiabriaunio antgalio laikiklis

Terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 635290 su perkišamu kvadratu

Terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 635295 su perjungiamo terksle

Sudėta į: tekstiliniame dėkle su lipuku

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	29
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Raktų dydžių matmenys	metrinis
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Gamintojo pavadinimas	8100 SB 8
Pakuotė	Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis	262 mm
Plotis	120 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX27	675340 TX27
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675340 TX25
	675320 1/25

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm

675240 6

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm

675240 5

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm

675240 3

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15

675340 TX15

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm

675240 4

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm

675240 8

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675310 3/25

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675320 2/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX30

675340 TX30

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX40

675340 TX40

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675310 2/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20

675340 TX20

Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terškšlė „Zyklop Metal“ su išmetikliu

635295