

JEPSON POWER**HM pjovimo diskas Drytec® Ø 230×25,4 mm, nerūdijančiajam plienui, Dantų skaičius: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078239 48
GTIN	4260052463291
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.

- **Darbų sauga: plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.**
- **Labai patvarus.**
- **Aukšta pjūvio kokybė.**
- **Galima pagaląsti 5x.**
- **Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).**

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiajam plienui.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius	48
Dantų skaičius skirtas	Universalus
Pjūvio plotis B	2 mm
Tinka	078234 dyd. 8230

tinka medžiagoms

nerūdijančiam plienui

Produkto rūšis

Pjovimo diskas