



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 12 V, Tipas: M12TLED



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 073210 M12TLED |
| GTIN | 4002395380213 |
| Produktų klasė | 07A |

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi. Rankiniai šviestuvai su reguliuojama LED lempučių galvute.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Milwaukee 12 V akumuliatorius MB12.

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gamintojo pavadinimas | M12TLED-0 |
| Akumulatoriaus įtampa | 12 V |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Akumuliatorių kiekis | 0 |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Šviesos srautas | 120 lm |
| Maitinimas | Varomas akumulatoriaus energija |
| Pakreipimo ribos | 0 - 90 laipsniai |
| Produkto pavadinimo požymis | 12 V |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |

Priedai

| | |
|---|----------------|
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C | 073840 M1218C |
| Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12 | 073815 MB12 |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC | 073840 M1218FC |