


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, A tipo, Ø 150 mm, BB-ZB, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573565 80
GTIN	480112760694
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

**Radialinis** Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Su skersai išdėstytais šeriais (A tipo), skirta **stipriam apdirbimui.**

**Paskirtis:**

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

**Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus.** Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvųjų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimui, valymui ir užvartų nuėmimui.

**Kiaurymės Ø 25,4 mm** su priedamais pritaikymo žiedais Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Su adapteriu Nr. 573580 pritaikomas pageidaujama pločiui. Skirta naudoti dvigubo šlifavimo staklėse, ant tiesinių šlifuočių arba ant lanksčių velenų su įtvartais. Nr. 556380 dyd.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Spalva	geltona

Šepečio plotis	12 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	BB-ZB
Gamintojo pavadinimas	BB-ZB
Produkto rūšis	Apvalus šepetys

## Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2	556380 1-2
Praplėtimo adapterių rinkinys, 4 dalių	573580
Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1	556380 1