



Svirtinis indikatorius Tesastast, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,1/28mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	436252 0,1/28
GTIN	7630041110494
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

2/1000 padalos vertė.

TESA – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. **Pagaminta Šveicarijoje.**

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,002/0,001 – svyravimo amplitudė 2 μm, bendra svyravimo amplitudė 4 μm, matavimo verčių variacijos 2 μm.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,002 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	2 μm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	3,5 μm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,1 mm
Matavimo jėga	0,15 N
Korpuso Ø	28 mm
Pakreipimo ribos	2×120 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	11,8 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm Matavimo rutulio Ø 2R mm	436315 2R
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm
Matavimo rutulio Ø 2 mm

436315 2

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm
Matavimo rutulio Ø 1 mm

436315 1

Centruojantis laikiklis Tipas

436512