



## Svirtinis indikatorius Tesastast, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,25/38mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Svirtiniai indikatoriai su **ilgu antgaliu. 1/100 padalos vertė.**

**TESA** – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. **Pagaminta Šveicarijoje.**

#### Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

#### Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

#### Pastaba:

**Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01** – svyravimo amplitudė 10  $\mu\text{m}$ , bendra svyravimo amplitudė 13  $\mu\text{m}$ , matavimo verčių variacijos 3  $\mu\text{m}$ .

## Techninis aprašymas

Matavimo verčių variacijos $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Matavimo jėga	0,06 N
Bendra nuokrypio amplitudė $f_{\text{viso}}$	13 $\mu\text{m}$
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,25 mm
Nuokrypio amplitudė $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Korpuso $\emptyset$	38 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Pakreipimo ribos	2×120 laipsniai
Jungiamojo antgalio $\emptyset$ h6	8 mm
Liestuko ilgis	36,53 mm
Matavimo rutulio $\emptyset$	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG

## Priedai

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm Matavimo rutulio $\emptyset$ 1 mm	436317 1
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm Matavimo rutulio $\emptyset$ 2 mm	436317 2

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm  
Matavimo rutulio  $\varnothing$  2R mm

---

436317 2R