



Svirtiniai indikatoriai Interapid su pasvirusia skale, Matavimo ribos kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,8/39mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

1/100 padalos vertė

Su **20° pasvirusia skale**.

TESA – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. **Pagaminta Šveicarijoje.**

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Techninis aprašymas

Matavimo verčių variacijos f_u	3 μm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,8 mm
Matavimo jėga	0,12 N
Padalos vertė	0,01 mm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	23 μm
Korpuso \emptyset	39 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	10 μm
Pakreipimo ribos	2×105 laipsniai
Jungiamojo antgalio \emptyset h6	4 mm
Liestuko ilgis	17,4 mm
Matavimo rutulio \emptyset	2 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 16,5 mm Matavimo rutulio \emptyset 2 mm	436326 2

Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis

436510