

AEG

Tiesinis pjūklas, Tipas: US1300XE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Našus 1300 W **AEG tiesinis pjūklas**, idealiai tinka medienai, plastikui, metaliniams vamzdžiams ir profiliams.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, pjūkleliu.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	18,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	US1300XE
Ypatybė	FIXTEC
Eigos dažnis	0 - 2800 min ⁻¹
Naudojama galia	1300 W
Eigos ilgis	30 mm
Svoris	3,8 kg
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122EF	588600 1122EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EF	588600 922EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1155CHM	588600 1155CHM
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922BF	588600 922BF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122BF	588600 1122BF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EHM	588600 922EHM