



## Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 100-125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428830 100-125
GTIN	7630041117110
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis, **skirtas labai tiksliai matuoti** kiaurymes, esančias net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Savaimė susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota **CAPA  $\mu$  matavimo sistema**. Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5–1300).

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

#### Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1600 mm
Matmuo a	26 mm
Standartinis matavimo gylis	100 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,001 mm

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 110 mm	484030 110
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/150	428802 5/150
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/500	428802 5/500