

**Garant****Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm, Tipas: AIR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568575 AIR
GTIN	4062406119805
Produktų klasė	56S

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimo kiaurymė Ø 19 mm, su dvigubu pleištinio griovelio.  
Pneumatinis modelis, galima nustatyti kietumo laipsnį individualiai. Kartu su dviračių pompų adapteriu.

**Paskirtis:**

Mini šlifavimo juostų Nr. 568531 – 568561 tvirtinimui.  
Konstrukcija: pneumatinis  
Spalva: juoda

**Techninis aprašymas**

Spalva	juoda
Konstrukcija	pneumatinis
Kietumo laipsnis	AIR
Būgno Ø	90 mm
Būgno plotis	100 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Produkto rūšis	Satinavimo ritinėlio laikiklis

