

Garant**Šepetys su kotu, keraminiai grūdėliai (CER), Ø 20 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

575022 80

GTIN

4062406120290

Produktų klasė

51P

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus šepetys su **tankiais šereliais (pilnai dengtas)**, integruotas plastikiniame diske.

Stabilios formos, nes šereliai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

6 mm kotas, sužemintas.

Nailoniniai šeriai su **keraminių grūdelių dalimi**. Intensyvus šlifavimo poveikis.

Privalumai:

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Naudojant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų užapvalinimas, baigiamasis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Pristatymas | 0,3 (smulkus) – 2,0 (rupus) mm |
| Grūdėtumas | 80 |
| Šerių storis | 1,2 mm |
| Smulkumo laipsnis | grubus |
| Pastūma | 800 - 3000 mm/min |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 20 mm |
| Šepečio Ø D ₁ | 20 mm |
| Lėkštelės-Ø D ₂ | 24 mm |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūduliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Ilgis H ₁ | 25 mm |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 1500 - 2500 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius | 4500 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

