

CARTEC

Privirinama atrama, Sriegio Ø: M16



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	086486 M16
GTIN	8013429800054
Produktų klasė	08Y

## Aprašymas

### Modelis:

Prisukamas, 360° pasukamas tvirtinimo taškas sunkiems kroviniams pakelti, rutulinis guolis, 100% atsparūs įtrūkimams, **patvirtintas DGUV, saugos koeficientas 4** visomis kryptimis.

### Pastaba:

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 1,12 t

Tvirtinimo plotis prie kaiščio A: 30 mm

Ąselės plotis B: 13 mm

Matmuo C: 46 mm

Kaiščio Ø D: 38 mm

Matmuo E: 50 mm

## Techninis aprašymas

Matmuo E	50 mm
Matmuo C	46 mm
Ąselės plotis B	13 mm
Tvirtinimo plotis prie kaiščio A	30 mm

## Duomenų lapai

Kaiščio Ø D	38 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	1,12 t
Aukštis H	105 mm
Sriegio Ø	M16×20
Produkto rūšis	Privirinama atrama