



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630370
GTIN	3148519320435
Produktų klasė	63V

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M3 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M3 – M5 ir vidiniams Torx® kiaurymių varžtams su sriegiu M3 – M8.

Tiekimo sudėtis:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 7 mm

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 7 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3

antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3

antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. dyd. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

antgalių-geležčių laikiklis: 1 1/4 colio keturbriaunė galvutė – šešiabriaunis raktas 1/4 colio

jungiamasis kaištis: 1 antgalio kotas mova E 6,3 – kvadratas 1/4 colio

įstatoma rankena: 1 vnt.

ilgintuvas: 2 vnt. dyd. 55; 100 mm

šarnyras: 1 vnt.
terkšlė: 1 vnt.
sudėta į: plastikinę dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Dalių skaičius	38
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5,5-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-7 mm
Pakuotė	Plastikinė dėžutė
Ilgis	152 mm
Plotis	92 mm
Aukštis	48 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas