

CARTEC**Privirinama atrama, Sriegio Ø: M30**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	086486 M30
GTIN	8013429800177
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Prisukamas, 360° pasukamas tvirtinimo taškas sunkiems kroviniams pakelti, rutulinis guolis, 100% atsparūs įtrūkimams, **patvirtintas DGUV, saugos koeficientas 4** visomis kryptimis.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 5,3 t

Tvirtinimo plotis prie kaiščio A: 45 mm

Ąselės plotis B: 22 mm

Matmuo C: 65 mm

Kaiščio Ø D: 75 mm

Matmuo E: 80 mm

Techninis aprašymas

Ąselės plotis B	22 mm
Kaiščio Ø D	75 mm
Tvirtinimo plotis prie kaiščio A	45 mm
Matmuo E	80 mm

Matmuo C	65 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	5,3 t
Aukštis H	165 mm
Sriegio Ø	M30×35
Produkto rūšis	Privirinama atrama