

CARTEC**Privirinama atrama, Sriegio Ø: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086486 M24
GTIN	8013429800139
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Prisukamas, 360° pasukamas tvirtinimo taškas sunkiems kroviniams pakelti, rutulinis guolis, 100% atsparūs įtrūkimams, **patvirtintas DGUV, saugos koeficientas 4** visomis kryptimis.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 3,15 t

Tvirtinimo plotis prie kaiščio A: 40 mm

Ąselės plotis B: 18 mm

Matmuo C: 70 mm

Kaiščio Ø D: 58 mm

Matmuo E: 68 mm

Techninis aprašymas

Kaiščio Ø D	58 mm
Matmuo C	70 mm
Tvirtinimo plotis prie kaiščio A	40 mm
Ąselės plotis B	18 mm

Matmuo E	68 mm
Aukštis H	153 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	3,15 t
Sriegio Ø	M24×30
Produkto rūšis	Privirinama atrama