


**T detalė vid./vid./vid., Jungtis: 3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

T detalė, vid./vid./vid., G 3/8, SW 17, darbinis slėgis maks. 60 bar, darbinė temperatūra maks. 150 °C, žalvaris šviesus.

Techninis aprašymas

Vidinis prijungimo sriegis	3/8 in
Gamintojo pavadinimas	254.35
Ø	11 mm
maksimalus darbinis slėgis	60 bar
Medžiaga	Žalvaris
Produkto rūšis	Mova