


**T detalė vid./vid./vid., Jungtis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080035 1/4
GTIN	4047322647168
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

T detalė, vid./vid./vid., G 1/4, SW 13, darbinis slėgis maks. 60 bar, darbinė temperatūra maks. 150 °C, žalvaris šviesus

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	60 bar
Medžiaga	Žalvaris
Gamintojo pavadinimas	254.34
Vidinis prijungimo sriegis	1/4 in
Ø	8 mm
Produkto rūšis	Mova