

Garant
VHM freza toroidiniu galu, DLC, Ø e8 DC / R1: 20/5,0mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206065 20/5,0
GTIN	4062406120399
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tolerancija: $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Su naujausios kartos **DLC danga sp^2** .

Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas, užapvalintos pjovimo briaunos.

Tvirta freza su sustiprinta šerdimi.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	20 mm
Dantų skaičius Z	2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Bendras ilgis L	104 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	54 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	5 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Sužeminto koto Ø D_1	19 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,15 mm

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,12 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	330 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N

PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	100 m/min	N
CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		
Paslaugos			

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB