


Garant**Šoninės perforuotos plokštės 2 vnt., Tipas: 750****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920360 750
GTIN	4062406120795
Produktų klasė	91S

Aprašymas**Modelis:**

Iš kokybiško plono lakšto su 9×9 mm dydžio kiaurymėmis kas 37 mm.

Šoniam tvirtinimui prie elektra reguliuojamo aukščio darbo vietų, skirtų lengvoms apkrovoms. Perforuotos plokštės prisukamos iš vidaus prie kryžminių skersinių. Komplektas, 2 vnt.

Tinka:

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vietos lengvoms apkrovoms Nr. 920301 ir 920306.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Dengtos antracito spalvos RAL 7016 **miltelinis**.

Techninis aprašymas

Aukštis	146 mm
Svoris	0,6 kg
Plotis	536 mm
Gylis	73 mm
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm

Spalvos pasirinkimas

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Šoninis skydelis