

HOLEX**Užtraukimo varžtas Mazak, forma A, su kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40M7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308670 40M7 |
| GTIN | 4062406120450 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas**Modelis:**

- Priekinė pusė apdirbta.

Sandari.

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas. Nėra tinkamo veržliarakčio.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------|
| Bendras ilgis L | 41,25 mm |
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 |
| Kiaurymės Ø | 7 mm |
| maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| L ₁ | 16,25 mm |
| tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 |
| Galvutės Ø D ₁ | 18,79 mm |
| Sriegis M | M16 |
| Riebokšlio Ø D | 21,8 mm |
| Rakto dydis | 19 mm |
| Kiaurymės charakteristika | su kiauryme |
| Užtraukimo varžtų standartas | CAT |
| Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |