

Garant**Slankmatis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410100 300
GTIN	4062406122157
Produktų klasė	40Z

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.
Tiksli, kontrastinga skalė.
Fiksavimo varžtas viršuje.
Ergonomiškas šliaužiklis.
Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Be gylinamačio.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė	0,05 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	64 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm

Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300