


**Garant****Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/50, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410105 200
GTIN	4062406122164
Produktų klasė	40Z

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tikslī, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Ergonomiškas šliaužiklis. Geresnis matomumas dėl kontrastingos skalės.

Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.

**Priedai pasirinktinai:**

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	1/50 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė	0,02 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	50 mm
Padalos vertė	1/128 in
Norma	ISO 13385
Gylmatis	Ø 1,6

Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

### Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200