


**Garant****Precizinis vidmatis, Matavimo diapazonas: 35-60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslusis dviejų taškų indikatorinis vidmatis su spyruokliniu centravimo disku. **Lengvesnis**, stabilus modelis su **CFK elementais**, todėl mažiau **plečiasi šildant** ir labiau **apsaugotas nuo rūdžių**. Rankų apsauga ant prietaiso laikiklio dar labiau sumažina temperatūros įtaką. Tikslus, lengvas matavimo kaiščio kelio atvaizdavimas kreive. Fiksuotu matavimo kaiščiu su grūdintu plieniniu rutuliu galima nustatyti skirtingus  $\emptyset$ .

**Detalus aprašymas:**

- **Lengvas ir stabilus modelis su CFK elementais.**
- **Mažesnis šiluminis plėtimasis.**
- **Didesnis atsparumas korozijai.**

**Paskirtis:**

Tiksliam kiaurymių  $\emptyset$ , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Indikatorinis vidmatis, surinktas, medinėje dėžutėje (be indikatoriaus).

**Priedai pasirinktinai:**

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

**Pastaba:**

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

## Techninis aprašymas

Matavimo gylis	178 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	1 $\mu$ m
Matavimo diskų kiekis	3
Liestukų skaičius	6
Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 60 mm
Centravimo lėkštelės plotis	28 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60

## Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Tikslus laikroдинis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso Ø 1/58 mm	433090 1/58
Laikroдинis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso Ø 10/58 mm	432110 10/58
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90