


Garant**Precizinis vidmatis, Matavimo diapazonas: 150-300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	435190 150-300
GTIN	4045197726506
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tikslusis dviejų taškų indikatorinis vidmatis su spyruokliniu centravimo disku. **Lengvesnis**, stabilus modelis su **CFK elementais**, todėl mažiau **plečiasi šildant** ir labiau **apsaugotas nuo rūdžių**. Rankų apsauga ant prietaiso laikiklio dar labiau sumažina temperatūros įtaką. Tikslus, lengvas matavimo kaiščio kelio atvaizdavimas kreive. Fiksuotu matavimo kaiščiu su grūdintu plieniniu rutuliu galima nustatyti skirtingus \emptyset .

Detalus aprašymas:

- **Lengvas ir stabilus modelis su CFK elementais.**
- **Mažesnis šiluminis plėtimasis.**
- **Didesnis atsparumas korozijai.**

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \emptyset , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas, medinėje dėžutėje (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikroдинis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikroдинis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	11
Matavimo diskų kiekis	3
Matavimo gylis	178 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	1 μ m
Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 300 mm
Centravimo lėkštelės plotis	85 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 800 mm	023210 800
--	------------

Priedai

Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 90-300	439914 90-300
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Tikslus laikroдинis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso \varnothing 1/58 mm	433090 1/58
Laikroдинis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso \varnothing 10/58 mm	432110 10/58